

HAINBUCH**Vpenjalna glava gladka, SK 52, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 27,5mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	329920 27,5
GTIN	2050001074287
Razred artikla	33H

Opis

Izvedba:

Gladka izvedba za fino obdelavo.

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.****Uporaba:**

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

Napotek:**Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.**Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

Tehnični opis

Ø vpenjanja	27,5 mm
Trdota	60 HR
Vpenjalna širina	3 - 7,5 mm
Profil	okrogla
Vpenjalna površina	gladka

Dolžina L	46 mm
Izvedba	skrajšan sprednji del
Trn za rezkarje	SK 52
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava