



Stružna glava s klinastimi letvami z enodelnimi obrnljivimi čeljustmi, DIN 702-3, Tip/kratki stožec vpenjalnega trna: 315/8



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313130 315/8
GTIN	4019208227863
Razred artikla	33R

Opis

Izvedba:

- **Najvišja točnost krožnega teka in zamenjave.**
- **Z varnostnimi zatiči čeljusti, centrično vpenjanje.**
- **Velik prehod.**
- **Natančnost je dvakrat večja od predpisane po DIN 6386.**
- **Velika sila vpetja pri majhnem naporu.**
- **Višje število vrtljajev zaradi varnostnih zatičev.**
- **Hitro in enostavno obračanje oz. zamenjava čeljusti.**
- **Zunanja kontura z robom za odvajanje brizgajoče emulzije.**
- **Mazalke za mazanje vseh drsnih površin.**

Prednosti:

Kjer so zahtevane ekstremno velike sile vpetja, velika natančnost krožnega teka in zanesljiva natančnost trajne ponovitve.

Uporaba:

Za glave vretena DIN 702-3. S sprežnikom in matico z vencem. Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

Material:

V celoti iz jekla, celotna površina kaljena.

Obseg dobave:

Vklj. z: 1 garnituro čeljusti, 1 vpenjalnim ključem, 1 garnituro pritrdilnih vijakov.

Napotek:

Izvertina E se lahko povrta: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (z doplačilom).

Barvna koda za pribor: Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhms

Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki: 12 - 323 mm

Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki: 102 - 319 mm

Vpenjalni hod na čeljust S: 10,2 mm

Zunanji Ø A: 322 mm

Izvertina E: 87 mm

Ø centrirnega stožca B: 139,719 mm

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	3300 min ⁻¹
Izvertina E	87 mm
Število stojnih vijakov	4
Velikost stojnih vijakov	M16
Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	12 - 323 mm
Ø centrirnega stožca B	139,719 mm
Tip	315
Masa	60 kg
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	102 - 319 mm
Zunanji Ø A	322 mm
Vpenjalni hod na čeljust S	10,2 mm
Kratkostožčno vpenjalo	8
Notranji 4-kotnik ključa K	17 mm
Standard	DIN 702-3
Barvna koda za pribor	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhms
Vrsta izdelka	Glave s klinastimi letvami

Pribor

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna poševno ozobje za tip glave 315

313205 315

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna ravno ozobje za tip glave 315

313207 315

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 315

313210 315

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 315

313250 315

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna poševno ozobje za tip glave 315

313200 315