



Stružna glava s klinastimi letvami z osnovnimi čeljustmi in trdimi čeljustnimi nastavki, DIN 702-3, Tip/kratki stožec vpenjalnega trna: 160/5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313140 160/5
GTIN	4019208227870
Razred artikla	33R

Opis

Izvedba:

- **Najvišja točnost krožnega teka in zamenjave.**
- **Z varnostnimi zatiči čeljusti, centrično vpenjanje.**
- **Velik prehod.**
- **Natančnost je dvakrat večja od predpisane po DIN 6386.**
- **Velika sila vpetja pri majhnem naporu.**
- **Višje število vrtljajev zaradi varnostnih zatičev.**
- **Hitro in enostavno obračanje oz. zamenjava čeljusti.**
- **Zunanja kontura z robom za odvajanje brizgajoče emulzije.**
- **Mazalke za mazanje vseh drsnih površin.**

Prednosti:

Kjer so zahtevane ekstremno velike sile vpetja, velika natančnost krožnega teka in zanesljiva natančnost trajne ponovitve.

Uporaba:

Za glave vretena DIN 702-3. S sprežnikom in matico z vencem. Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

Material:

V celoti iz jekla, celotna površina kaljena.

Obseg dobave:

Vklj. z: 1 garnituro čeljusti, 1 vpenjalnim ključem, 1 garnituro pritrdilnih vijakov.

Napotek:

Izvertina E se lahko povrta: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (z doplačilom).

Tehnični opis

Vpenjalni hod na čeljust S	6,2 mm
Izvertina E	42 mm
Ø centrirnega stožca B	82,563 mm
Zunanji Ø A	164 mm
Velikost stojnih vijakov	M10
Maksimalno število vrtljajev	5400 min ⁻¹
Masa	8,7 kg
Število stojnih vijakov	4
Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	5 - 161 mm
Tip	160
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	67 - 174 mm
Kratkostožčno vpenjalo	5
Notranji 4-kotnik ključa K	10 mm
Standard	DIN 702-3
Barvna koda za pribor	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhlm
Vrsta izdelka	Glave s klinastimi letvami

Pribor

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 160

313250 160

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 160

313210 160

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnaravno ozobje za tip glave 160

313207 160

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnapoševno ozobje za tip glave 160

313205 160

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnapoševno ozobje za tip glave 160

313200 160