



Garnitura nedeljenih stopničastih čeljusti, 3-delna, za tip glave: 200



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313350 200
GTIN	4019208023618
Razred artikla	33R

Opis

Uporaba:

Ker so čeljusti **zamenljive v nekaj sekundah** ali prestavljene na želeni premer, je smotno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. **S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja.** Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehкими čeljustnimi nastavki, ki jih je mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico. Kot stružne ali vrtalne čeljusti.

Primerno za :

Stružne glave s klinastimi letvami Schunk art. 313115; 313117; 313135; 313137, stružne glave s klinastimi letvami Röhms Duro art. 313120; 313130; 313140 in drugi sistemi stružnih glav s klinastimi letvami.

Napotek:

- **Naknadno kupljeni čeljustni nastavki in stopničaste čeljusti morajo biti brušene v glavi na natančen krožni in plani tek.**
- **Pri prilagoditvi na stružno glavo upoštevajte ozobljenje.**

ustreza barvni kodi: Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk

Dolžina L: 94 mm

Širina B: 22 mm

Višina H: 60 mm

Izvedba: tristopenjske

Tehnični opis

Izvedba	tristopenjske
---------	---------------

Dolžina L	94 mm
Širina B	22 mm
za tip glave	200 mm
Višina H	60 mm
ustreza barvni kodi	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhms
ustreza barvni kodi	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za glave s klinastimi letvami