



## Stružna glava s klinastimi letvami z osnovnimi čeljustmi in trdimi čeljustnimi nastavki, DIN 702-4, Tip: 250



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313120 250
GTIN	4019208227795
Razred artikla	33R

### Opis

#### Izvedba:

- **Najvišja točnost krožnega teka in zamenjave.**
- **Z varnostnimi zatiči čeljusti, centrično vpenjanje.**
- **Velik prehod.**
- **Natančnost je dvakrat večja od predpisane po DIN 6386.**
- **Velika sila vpetja pri majhnem naporu.**
- **Višje število vrtljajev zaradi varnostnih zatičev.**
- **Hitro in enostavno obračanje oz. zamenjava čeljusti.**
- **Zunanja kontura z robom za odvajanje brizgajoče emulzije.**
- **Mazalke za mazanje vseh drsnih površin.**

#### Prednosti:

Kjer so zahtevane ekstremno velike sile vpetja, velika natančnost krožnega teka in zanesljiva natančnost trajne ponovitve.

#### Uporaba:

Za strojna vretena s cilindričnim centrirnim vpenjanjem ali za vpenjanje s prirobnico. Pritrditev z vijaki na sprednji strani. Surova prirobnica mora biti vedno najprej prilagojena na stroj in nato na stružno glavo.

#### Material:

**V celoti iz jekla, celotna površina kaljena.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z: 1 garnituro čeljusti, 1 vpenjalnim ključem, 1 garnituro pritrdilnih vijakov.

**Napotek:**

Izvrtna E se lahko povrta: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (z doplačilom).

## Tehnični opis

Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	99 - 261 mm
Centrirni Ø B	235 mm
Maksimalno število vrtljajev	4200 min <sup>-1</sup>
Izvrtna E	62 mm
Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	8 - 253 mm
Masa	34,5 kg
Zunanji Ø A	256 mm
Tip	250
Višina glave D	92 mm
Vpenjalni hod na čeljust S	8 mm
Notranji 4-kotnik ključa K	14 mm
Standard	DIN 702-4
Barvna koda za pribor	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm
Vrsta izdelka	Glave s klinastimi letvami

## Pribor

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 250	313210 250
Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 250	313250 250

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnapoševno ozobje za tip glave 250

313200 250

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnapoševno ozobje za tip glave 250

313205 250

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnaravno ozobje za tip glave 250

313207 250