



Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna poševno ozobje, za tip glave: 250



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313200 250
GTIN	4019208023663
Razred artikla	33R

Opis

Uporaba:

Ker so čeljusti **zamenljive v nekaj sekundah** ali prestavljene na želeni premer, je smotrno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. **S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja.** Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehкими čeljustnimi nastavki, ki jih mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico. Za vpenjanje trdih ali mehkih čeljustnih nastavkov. Pritrdilni vijaki za čeljustne nastavke so priloženi.

Primerno za:

Stružne glave s klinastimi letvami Schunk art. 313115; 313117; 313135; 313137, stružne glave s klinastimi letvami Röhм Duro art. 313120; 313140 in drugi sistemi stružnih glav s klinastimi letvami.

Tehnični opis

Širina B	26 mm
Širina utora A	20 mm
Širina prečke D	12 mm
Dolžina L	110 mm
za tip glave	250 mm
Razdalja med izvrtinami b	40 mm

ustreza barvni kodi	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhms
ustreza barvni kodi	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za glave s klinastimi letvami