



Stružna glava s klinastimi letvami z osnovnimi čeljustmi in trdimi čeljustnimi nastavki, DIN 702-4, Tip: 315



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313120 315
GTIN	4019208228013
Razred artikla	33R

Opis

Izvedba:

- **Najvišja točnost krožnega teka in zamenjave.**
- **Z varnostnimi zatiči čeljusti, centrično vpenjanje.**
- **Velik prehod.**
- **Natančnost je dvakrat večja od predpisane po DIN 6386.**
- **Velika sila vpetja pri majhnem naporu.**
- **Višje število vrtljajev zaradi varnostnih zatičev.**
- **Hitro in enostavno obračanje oz. zamenjava čeljusti.**
- **Zunanja kontura z robom za odvajanje brizgajoče emulzije.**
- **Mazalke za mazanje vseh drsnih površin.**

Prednosti:

Kjer so zahtevane ekstremno velike sile vpetja, velika natančnost krožnega teka in zanesljiva natančnost trajne ponovitve.

Uporaba:

Za strojna vretena s cilindričnim centrirnim vpenjanjem ali za vpenjanje s prirobnico. Pritrditev z vijaki na sprednji strani. Surova prirobnica mora biti vedno najprej prilagojena na stroj in nato na stružno glavo.

Material:

V celoti iz jekla, celotna površina kaljena.

Obseg dobave:

Vklj. z: 1 garnituro čeljusti, 1 vpenjalnim ključem, 1 garnituro pritrdilnih vijakov.

Napotek:

Izvrtna E se lahko povrta: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (z doplačilom).

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	3300 min ⁻¹
Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	12 - 323 mm
Masa	64 kg
Izvrtna E	87 mm
Višina glave D	111 mm
Centrirni Ø B	300 mm
Tip	315
Vpenjalni hod na čeljust S	10,2 mm
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	102 - 319 mm
Zunanji Ø A	322 mm
Notranji 4-kotnik ključa K	17 mm
Standard	DIN 702-4
Barvna koda za pribor	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm
Vrsta izdelka	Glave s klinastimi letvami

Pribor

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnapoševno ozobje za tip glave 315	313200 315
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnaravno ozobje za tip glave 315	313207 315

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 315

313210 315

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 315

313250 315

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnapoševno ozobje za tip glave 315

313205 315