



Stružna glava s klinastimi letvami z osnovnimi čeljustmi in trdimi čeljustnimi nastavki, DIN 702-3, Tip/kratki stožec vpenjalnega trna: 250/6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313140 250/6
GTIN	4019208227900
Razred artikla	33R

Opis

Izvedba:

- Najvišja točnost krožnega teka in zamenjave.
- Z varnostnimi zatiči čeljusti, centrično vpenjanje.
- Velik prehod.
- Natančnost je dvakrat večja od predpisane po DIN 6386.
- Velika sila vpetja pri majhnem naporu.
- Višje število vrtljajev zaradi varnostnih zatičev.
- Hitro in enostavno obračanje oz. zamenjava čeljusti.
- Zunanja kontura z robom za odvajanje brizgajoče emulzije.
- Mazalke za mazanje vseh drsnih površin.

Prednosti:

Kjer so zahtevane ekstremno velike sile vpetja, velika natančnost krožnega teka in zanesljiva natančnost trajne ponovitve.

Uporaba:

Za glave vretena DIN 702-3. S sprežnikom in matico z vencem. Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

Material:

V celoti iz jekla, celotna površina kaljena.

Obseg dobave:

Vklj. z: 1 garnituro čeljusti, 1 vpenjalnim ključem, 1 garnituro pritrdilnih vijakov.

Napotek:

Izvertina E se lahko povrta: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (z doplačilom).

Tehnični opis

Vpenjalni hod na čeljust S	8 mm
Tip	250
Masa	33 kg
Velikost stojnih vijakov	M12
Zunanji Ø A	256 mm
Maksimalno število vrtljajev	4200 min ⁻¹
Izvertina E	62 mm
Število stojnih vijakov	4
Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	8 - 253 mm
Ø centrirnega stožca B	106,375 mm
Kratkostožčno vpenjalo	6
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	99 - 261 mm
Notranji 4-kotnik ključa K	14 mm
Standard	DIN 702-3
Barvna koda za pribor	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhms
Vrsta izdelka	Glave s klinastimi letvami

Pribor

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 250

313210 250

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnapoševno ozobje za tip glave 250

313200 250

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnaravno ozobje za tip glave 250

313207 250

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 250

313250 250

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnapoševno ozobje za tip glave 250

313205 250