



Stružna glava s klinastimi letvami z enodelnimi obrnljivimi čeljustmi, DIN 702-3, Tip/kratki stožec vpenjalnega trna: 200/6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313130 200/6
GTIN	4019208227832
Razred artikla	33R

Opis

Izvedba:

- **Najvišja točnost krožnega teka in zamenjave.**
- **Z varnostnimi zatiči čeljusti, centrično vpenjanje.**
- **Velik prehod.**
- **Natančnost je dvakrat večja od predpisane po DIN 6386.**
- **Velika sila vpetja pri majhnem naporu.**
- **Višje število vrtljajev zaradi varnostnih zatičev.**
- **Hitro in enostavno obračanje oz. zamenjava čeljusti.**
- **Zunanja kontura z robom za odvajanje brizgajoče emulzije.**
- **Mazalke za mazanje vseh drsnih površin.**

Prednosti:

Kjer so zahtevane ekstremno velike sile vpetja, velika natančnost krožnega teka in zanesljiva natančnost trajne ponovitve.

Uporaba:

Za glave vretena DIN 702-3. S sprežnikom in matico z vencem. Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

Material:

V celoti iz jekla, celotna površina kaljena.

Obseg dobave:

Vklj. z: 1 garnituro čeljusti, 1 vpenjalnim ključem, 1 garnituro pritrdilnih vijakov.

Napotek:

Izvertina E se lahko povrta: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (z doplačilom).

Barvna koda za pribor: Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhms

Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki: 7 - 207 mm

Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki: 71 - 214 mm

Vpenjalni hod na čeljust S: 6,8 mm

Zunanji Ø A: 206 mm

Izvertina E: 52 mm

Ø centrirnega stožca B: 106,375 mm

Tehnični opis

Tip	200
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	71 - 214 mm
Kratkostožčno vpenjalo	6
Izvertina E	52 mm
Masa	16,5 kg
Vpenjalni hod na čeljust S	6,8 mm
Število stojnih vijakov	4
Ø centrirnega stožca B	106,375 mm
Maksimalno število vrtljajev	4600 min ⁻¹
Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	7 - 207 mm
Velikost stojnih vijakov	M12
Zunanji Ø A	206 mm
Notranji 4-kotnik ključa K	12 mm
Standard	DIN 702-3
Barvna koda za pribor	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhms
Vrsta izdelka	Glave s klinastimi letvami

Pribor

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 200

313210 200

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna poševno ozobje za tip glave 200

313205 200

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna poševno ozobje za tip glave 200

313200 200

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna ravno ozobje za tip glave 200

313207 200

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 200

313250 200