



## Garnitura mehkih čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 250



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313310 250
GTIN	4019208193342
Razred artikla	32R

### Opis

#### Izvedba:

**Rezkana** naležna površina, **nebruniran**.

Nestopničaste, za izstruženje individualnih vpenjalnih Ø. **Fino rezkana** naležna površina, **nebrunirana**.

#### Uporaba:

Ker so čeljusti **zamenljive v nekaj sekundah** ali predstavljene na želeni premer, je smotrno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. **S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja.** Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehкими čeljustnimi nastavki, ki jih je mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico. Za privijačenje na kaljene osnovne čeljusti. Za vpenjanje neenakomerno oblikovanih ali že obdelanih obdelovancev, ki se ne smejo poškodovati. Čeljusti so obdelane v skladu z obliko obdelovanca.

#### Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

#### Primerno za :

Stružne glave s klinastimi letvami Schunk art. 313115; 313117; 313135; 313137, stružne glave s klinastimi letvami Röhm Duro art. 313120; 313130; 313140 in drugi sistemi stružnih glav s klinastimi letvami.

#### Napotek:

· **Vel. 400 je ustrezna tudi za velikost glave 500.**

Čeljustni nastavki iz aluminija **po ponudbi**.

ustreza barvni kodi: Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk

Dolžina L: 125 mm

Višina H: 50 mm

Širina utora D: 12 mm  
Razdalja med izvrtinami b: 40 mm  
Dolžina prečke A: 20 mm

## Tehnični opis

za tip glave	250 mm
Višina H	50 mm
Širina utora D	12 mm
Razdalja med izvrtinami b	40 mm
Dolžina L	125 mm
Dolžina prečke A	20 mm
ustreza barvni kodi	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm
ustreza barvni kodi	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za glave s klinastimi letvami