

Garant**Kombinirani trn za rezkarje, HSK-A 100 A = 100, Ø trna d1: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	306270 32
GTIN	4045197290052
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Z izvrtino za čip RFID/Balluff. HSK-funkcijske površine obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje valjastih čelnih rezkarjev in rezkalnih glav z vzdolžnim in s prečnim utorom.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in pritezni vijakom za rezkar art. 309860.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, specialni ključ art. 309840, pritezni vijak za rezkar za notranje hlajenje art. 309861.

Napotek:

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim pritezni vijakom art. 309861.

Tehnični opis

Dolžina trna za rezkarje L ₃ s sojemalnim obročem	24 mm
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	32
Ø trna d ₁	32 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	32
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	38 mm
Previsna dolžina A	100 mm

Zunanji Ø D	58 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	32
Vpenjalni Ø D ₁	32 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100 A = 100
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-3
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 6 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje

Pribor

Specialni ključ za Ø trna 32 mm	309840 32
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 32 mm	309860 32
Sojemalni obroč za Ø trna 32 mm	309870 32