

**Garant****Vpenjalni trn za rezkalne glave, HSK-A 63 kratka, Ø trna d1: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	306510 22
GTIN	4045197290137
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Vpenjalni Ø 40 s 4 izvrtinami z navojem za vpenjanje rezkalnih glav po DIN 2079.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Večje naležne površine zveze.
- HSK-funkcijske površine obdelane.

**Uporaba:**

Za vpenjanje valjasto čelnih rezkarjev in rezkalnih glav.

**Obseg dobave:**

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

**Dodatni pribor:**

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, specialni ključ art. 309840, pritezni vijak za rezkar za notranje hlajenje art. 309861.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	50 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	22
Primeren specialni ključ art. 309840	22
Ø trna d <sub>1</sub>	22 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L <sub>4</sub>	19 mm

Zunanji Ø D	48 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 kratka
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-3
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 6 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

## Pribor

Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 22 mm	309860 22
Specialni ključ za Ø trna 22 mm	309840 22