

Garant**Kombinirani trn za rezkarje, HSK-A 100 A = 100, Ø trna d1: 40mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 306270 40 |
| GTIN | 4045197290069 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

Z izvrtino za čip RFID/Balluff. HSK-funkcijske površine obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje valjastih čelnih rezkarjev in rezkalnih glav z vzdolžnim in s prečnim utorom.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in pritezni vijakom za rezkar art. 309860.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, specialni ključ art. 309840, pritezni vijak za rezkar za notranje hlajenje art. 309861.

Napotek:

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim pritezni vijakom art. 309861.

Tehnični opis

| | |
|--|--------|
| Dolžina trna za rezkarje L ₃ s sojemalnim obročem | 27 mm |
| Previsna dolžina A | 100 mm |
| Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄ | 41 mm |
| Ø trna d ₁ | 40 mm |
| Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 | 40 |
| Primeren specialni ključ art. 309840 | 40 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Zunanji Ø D | 70 mm |
| Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 40 |
| Vpenjalni Ø D ₁ | 40 mm |
| Trn za rezkarje | HSK-A 100 A = 100 |
| Standard vpenjalnega trna | DIN 69882-3 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1 |
| Standard vpenjalnega trna | DIN 69893 |
| Oblika | A |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Vrsta izdelka | Trn za rezkarje |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Specialni ključ za Ø trna 40 mm | 309840 40 |
| Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 40 mm | 309860 40 |
| Sojemalni obroč za Ø trna 40 mm | 309870 40 |