

Garant**Vpenjalni trn za rezkalne glave, HSK-A 63 kratka, Ø trna d1: 27mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	306510 27
GTIN	4045197290144
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Vpenjalni Ø 40 s 4 izvrtinami z navojem za vpenjanje rezkalnih glav po DIN 2079.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Večje naležne površine zveze.
- HSK-funkcijske površine obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje valjasto čelnih rezkarjev in rezkalnih glav.

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, specialni ključ art. 309840, pritezni vijak za rezkar za notranje hlajenje art. 309861.

Tehnični opis

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	21 mm
Ø trna d ₁	27 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	27
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	27
Previsna dolžina A	60 mm

Zunanji Ø D	60 mm
Vpenjalni Ø D ₁	27 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 kratka
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-3
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 6 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

Pribor

Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 27 mm	309860 27
Specialni ključ za Ø trna 27 mm	309840 27