

**Garant**
**Kombinirani trn za rezkarje, HSK-A 63 A = 100, Ø trna d1: 16mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	306130 16
GTIN	4045197289889
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

Z izvrtino za čip RFID/Balluff. HSK-funkcijske površine obdelane.

**Uporaba:**

Za vpenjanje valjastih čelnih rezkarjev in rezkalnih glav z vzdolžnim in s prečnim utorom.

**Obseg dobave:**

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in pritezni vijakom za rezkar art. 309860.

**Dodatni pribor:**

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, specialni ključ art. 309840, pritezni vijak za rezkar za notranje hlajenje art. 309861.

**Napotek:**

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim pritezni vijakom art. 309861.

**Tehnični opis**

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L <sub>4</sub>	27 mm
Dolžina trna za rezkarje L <sub>3</sub> s sojemalnim obročem	17 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	16
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	16
Previsna dolžina A	100 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	16 mm

Zunanji Ø D	32 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	16
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 A = 100
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-3
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 6 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje

## Pribor

Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 16 mm	309860 16
Sojemalni obroč za Ø trna 16 mm	309870 16
Specialni ključ za Ø trna 16 mm	309840 16