

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo, ET 16,  
Nazivni Ø vpenjanja d: 2,8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309425 2,8
GTIN	2050001703927
Razred artikla	34F

**Opis****Izvedba:**

Vpenjalne stročnice za vrtanje navoja podobne DIN 6499 / ISO 15488, oblika CET-GB, krožni tek 20 µm.

**Uporaba:**

Za vrezovanje navoja na rezkalnih in stružnih centrih.

**Primerno za:**

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice

**Napotek:**

Vpenja le nazivni Ø. **Niso primerne za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.**

**Tehnični opis**

Nazivni Ø vpenjanja d	2,8 mm
Trn za rezkarje	ET 16
Standard	Tovarniški standard
Tip	4033 E
Zunanji Ø D	17 mm
Celotna dolžina L	27 mm

Aksialni izvlek

7 mm

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava