




## OZ-vpenjalna stročnica za glavo, 2 # 16 mm, Nazivni Ø vpenjanja d: 5mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 309540 5      |
| GTIN                  | 2050001704375 |
| Razred artikla        | 39Y           |

### Opis

#### Izvedba:

Vzmetno jeklo, v celoti kaljeno in brušeno. Skoznja izvrtina (daljše območje vpenjanja v primerjavi z vpenjalnimi stročnicami po DIN) poveča silo vpetja. Večje število zarez v primerjavi z vpenjalnimi stročnicami po DIN, zaradi tega je možno globlje vpetje v glavi za vpenjalne stročnice. Primerne za spiralne svedre, za vpetje vodilnih faznih ploskev. **Območje vpenjanja = nazivna mera do -0,5 mm.** Obojestransko 5 ali 6-krat zarezane.

#### Prednosti:

- Boljši krožni tek = centriranje v konusu vzporedno z osjo; ni opletanja.
- Večja vpenjalna sila = zaradi večje nosilne površine.
- Večja sistemska togost = primerno za rezkanje z velikimi hitrostmi.
- Daljša življenjska doba orodij.

### Tehnični opis

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Nazivni Ø vpenjanja d       | 5 mm      |
| za glavo                    | 2 - 16 mm |
| Značilnost blagovnega imena | 2 # 16 mm |
| Standard                    | ISO 10897 |
| Tip                         | 415 E     |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Zunanji Ø D       | 25,5 mm         |
| Celotna dolžina L | 40 mm           |
| Vrsta izdelka     | Vpenjalna glava |