



Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 315



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313450 315
GTIN	4019208193472
Razred artikla	33R

Opis

Izvedba:

Fino rezkan utor in ozobje, **bruniran**.

Poševnina za majhne vpenjalne Ø.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhmi in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

- Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).
- Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.

Tehnični opis

Širina utora D	21 mm
za navoj DIN 912	M16
Razdalja med izvrtinami b	28 mm
Razdalja med izvrtinami a	30 mm
za tip glave	315 mm
Dolžina L	140 mm

Širina B	50 mm
Višina H	50 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik