



Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 170



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313750 170
GTIN	4019208193755
Razred artikla	33R

Opis

Izvedba:

Poševnina za majhne vpenjalne Ø.

Fino rezkan utor in ozobje, **bruniran**.

Mehki čeljustni nastavki, dolga izvedba, ozobje 1,5×60°.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhmi in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

- **Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**
- **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

Tehnični opis

Razdalja med izvrtinami b	20 mm
Širina B	31 mm
Višina H	32 mm
Širina utora D	12 mm
za navoj DIN 912	M10

za tip glave	170 mm
Dolžina L	82 mm
Razdalja med izvrtinami a	15 mm
ustreza barvni kodi	Močne stružne glave in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik