

Pritrdilni vijak za trde in mehke čeljustne nastavke, za tip glave: 315



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313420 315
GTIN	4019208056401
Razred artikla	33R

Opis

Uporaba:

Ker so čeljusti **zamenljive v nekaj sekundah** ali prestavljene na želeni premer, je smotrno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. **S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja.** Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehкими čeljustnimi nastavki, ki jih mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico.

Primerno za:

Čeljustni nastavki art. 313210, 313250, 3133220, 313300 in 313310.

Tehnični opis

za tip glave	315
Navoj	M12×1,5
Dolžina	35 mm
ustreza barvni kodi	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhм
ustreza barvni kodi	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Vijak

