

3M**Polietilenski drsni trak, Širina×dolžina (mm×m): 19X16**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083790 19X16
GTIN	212001199106
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

3M™ 5423 s svojo odlično odpornostjo proti obrabi ščiti površine in ustvarja drsečo površino, ko omogoča stik brez drgnjenja. Dodatna mazalna sredstva, ki imajo pogosto negativen učinek, niso potrebna. Poleg tega je **odporen proti kemikalijam in prozoren**, zaščitni papir pa omogoča obdelavo izsekanih delov.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Tehnični opis

Barva	prozorna
Širina	19,05 mm
Dolžina	16,45 m
Debelina	0,28 mm
Oznaka proizvajalca	5423

Temperatura skladiščenja	20 °C
Posebnosti	odporno proti obrabi
Posebnosti	S samodejnim mazanjem
Posebnosti	Z drsenjem
Natezna trdnost	9,63 N/mm
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Lepilna masa	Gumijasta smola
Raztegljivost	500 %
Nosilni material	PE-film
Uporaba	Zaščita pred obrabo
Uporaba	Transportni in drsni trakovi
Lepilna moč na jeklu	0,28 N/mm
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %
Črtalo na voljo	ne
temperaturna obstojnost do	-35 - 110 °C
Vrsta izdelka	Lepilni trak