

**Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 250****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	313460 250
GTIN	4019208193502
Razred artikla	32R

**Opis****Izvedba:**

**Fino rezkan** utor in ozobje, **nebruniran**.

Poševnina za majhne vpenjalne Ø.

**Material:**

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

**Primerno za :**

**Močne stružne glave** proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

**Dodatni pribor:**

Utorne matice art. 313505 – 313605.

**Napotek:**

- **Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**
- **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

Dolžina L: 120 mm

Širina B: 50 mm

Višina H: 50 mm

Razdalja med izvrtinami a: 20 mm

Razdalja med izvrtinami b: 28 mm

Širina utora D: 21 mm

**Tehnični opis**

Širina B	50 mm
Dolžina L	120 mm

za navoj DIN 912	M16
Razdalja med izvrtinami b	28 mm
Širina utora D	21 mm
Razdalja med izvrtinami a	20 mm
Višina H	50 mm
za tip glave	250 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik