

**Garant**

**Vpenjalni trn za rezkalne glave z izvrtino za hladilni kanal, HSK-A 100 kratka, Ø trna d1: 50mm**


**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	306675 50
GTIN	4045197290397
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

- Vpenjalni Ø 40 s 4 izvrtinami z navojem za vpenjanje rezkalnih glav po DIN 2079.
- Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
- Večje naležne površine zveze.
- HSK-funkcijske površine obdelane.

Z izvrtino za hladilni kanal.

**Uporaba:**

Za vpenjanje valjasto čelnih rezkarjev in rezkalnih glav.

**Obseg dobave:**

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

**Dodatni pribor:**

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, specialni ključ art. 309840.

**Tehnični opis**

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L <sub>4</sub>	30 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	50
Ø trna d <sub>1</sub>	50 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	50
Previsna dolžina A	70 mm

Zunanji Ø D	120 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	50 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100 kratka
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-3
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Izvertina za hladilni kanal	brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 6 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

## Pribor

HSK-cev za hladilno sredstvo za HSK 50	309880 50
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 50 mm	309860 50
Nasadni ključ za HSK-cev za hladilno sredstvo za HSK 50	309890 50