

**Utorna matica, poboljšana, Širina utora D: 17mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	313520 17
GTIN	4019208193632
Razred artikla	33R

Opis**Izvedba:**

Precizno brušeno in poboljšano.

Primerno za:

Vse **običajne močne stružne glave blagovnih znamk** Schunk, Forkardt, Röhmi in SMW (s koničastim ozobjem).

Primerno za:

Röhmi: KFD 160-200

Obseg dobave:

Vklj. s cilindričnimi vijaki DIN 912 – 12.9!

Napotek:

Ostale utorne matice dobavljive pri proizvajalcu.

Tehnični opis

Višina H	21,7 mm
Maksimalni zatezni moment	70 Nm
Širina utora D	17 mm

Navoj G	M12
Višina stopnje h	9,5 mm
Vrsta izdelka	Utorne matice