



## Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 160



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313450 160
GTIN	4019208193441
Razred artikla	33R

### Opis

#### Izvedba:

**Fino rezkan** utor in ozobje, **bruniran**.

Poševnina za majhne vpenjalne  $\emptyset$ .

#### Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

#### Primerno za:

**Močne stružne glave** proizvajalca Schunk, Röhmm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

#### Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

#### Napotek:

- Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).
- Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.

### Tehnični opis

Razdalja med izvrtinami b	22 mm
za navoj DIN 912	M12
Širina utora D	17 mm
Razdalja med izvrtinami a	15 mm
Dolžina L	78 mm
Višina H	40 mm

za tip glave	160 mm
Širina B	35 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik