



Visokozmogljivo rezalno olje, gosto tekoče, brez vsebnosti klora DAR 50 Visco, Vsebina: 0,5l



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	084220 0,5
GTIN	2050000966217
Razred artikla	08J

Opis

Izvedba:

Rezalno olje za najvišje zahteve. Mešanje z običajnim mineralnim rezalnim oljem (ne z vodotopnim oljem) ni priporočljivo.

Nanašanje s pomočjo mazalnega čopiča, spreja, pršilnika ali priprave za mazanje.

Prednosti:

Izboljša **življenjsko dobo orodij, rezalne sposobnosti in kakovost površine. Brez vsebnosti klora** – brez škodljivih par, **prijazno do okolja**.

Uporaba:

Univerzalno primerna za **odrezovanje** (rezkanje, struženje, vrtanje, vrezovanje navojev, strganje, posnemanje, žaganje) ter za **preoblikovanje**. Nujno potrebna pri obdelavi **materialov, ki se težko režejo**, kot so npr. proti koroziji in visokim temperaturam odporna jekla, nikljeve legure, titan in podobno. Idealna za **barvne kovine**.

Gosto tekoč proizvod na osnovi mineralnega olja, zelo primeren za rezanje navoja, dobra oprijemljivost.

Tehnični opis

Kinematična viskoznost	174 mm ² /s
Izvedba	Pršilnik
Vnetišče	180 °C
Barva	rjava
Temperatura skladiščenja	5 - 40 °C
Vsebina	0,5 l
Vrsta izdelka	Rezalno olje / brusno olje