



Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 315



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313750 315
GTIN	4019208193786
Razred artikla	33R

Opis

Izvedba:

Poševnina za majhne vpenjalne Ø.

Fino rezkan utor in ozobje, **bruniran**.

Mehki čeljustni nastavki, dolga izvedba, ozobje 1,5×60°.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhmm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

- **Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**
- **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

Tehnični opis

za navoj DIN 912	M14
Širina utora D	18 mm
Širina B	50 mm
Dolžina L	145 mm
Razdalja med izvrtinami a	30 mm

Razdalja med izvrtinami b	30 mm
Višina H	50 mm
za tip glave	315 mm
ustreza barvni kodi	Močne stružne glave in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik