

Garant**Vpenjalni trn za rezkalne glave, HSK-A 100 A = 100, Ø trna d1: 32mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	306678 32
GTIN	4045197290434
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Vpenjalni Ø 40 s 4 izvrtinami z navojem za vpenjanje rezkalnih glav po DIN 2079.
- Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
- Večje naležne površine zveze.
- HSK-funkcijske površine obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje valjasto čelnih rezkarjev in rezkalnih glav.

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, specialni ključ art. 309840.

Tehnični opis

Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	32
Primeren specialni ključ art. 309840	32
Previsna dolžina A	100 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	24 mm
Ø trna d ₁	32 mm
Zunanji Ø D	78 mm

Vpenjalni $\varnothing D_1$	32 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100 A = 100
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-3
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 6 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

Pribor

Specialni ključ za \varnothing trna 32 mm	309840 32
Pritezni vijak za rezkar za \varnothing trna 32 mm	309860 32
HSK-cev za hladilno sredstvo za HSK 32	309880 32
Nasadni ključ za HSK-cev za hladilno sredstvo za HSK 32	309890 32
Vijak za utorno matico za \varnothing trna D1 32 mm	309896 32
Polokrogla utorna matica za stružno glavo za vel. 32	309898 32