



## Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 254



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313700 254
GTIN	4019208193687
Razred artikla	33R

### Opis

**Izvedba:**

**Fino rezkan** utor in ozobje, **bruniran**.

**Material:**

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

**Primerno za:**

**Močne stružne glave** proizvajalca Schunk, Röhmi in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

**Dodatni pribor:**

Utorne matice art. 313505 – 313605.

**Napotek:**

- Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).
- Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.

### Tehnični opis

Višina H	45 mm
Razdalja med izvrtinami a	30 mm
Razdalja med izvrtinami b	30 mm
za tip glave	254 mm
Širina utora D	16 mm
Dolžina L	110 mm

Širina B	50 mm
za navoj DIN 912	M12
ustreza barvni kodi	Močne stružne glave in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik