

**OZ-vpenjalna stročnica za glavo, 2 # 25 mm, Nazivni Ø vpenjanja d: 15mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 309550 15 |
| GTIN | 2050001704603 |
| Razred artikla | 39Y |

Opis**Izvedba:**

Vzmetno jeklo, v celoti kaljeno in brušeno. Skoznja izvrtina (daljše območje vpenjanja v primerjavi z vpenjalnimi stročnicami po DIN) poveča silo vpetja. Večje število zarez v primerjavi z vpenjalnimi stročnicami po DIN, zaradi tega je možno globlje vpetje v glavi za vpenjalne stročnice. Primerne za spiralne svedre, za vpetje vodilnih faznih ploskev. **Območje vpenjanja = nazivna mera do -0,5 mm.** Obojestransko 5 ali 6-krat zarezane.

Prednosti:

- **Boljši krožni tek = centriranje v konusu vzporedno z osjo; ni opletanja.**
- **Večja vpenjalna sila = zaradi večje nosilne površine.**
- **Večja sistemska togost = primerno za rezkanje z velikimi hitrostmi.**
- **Daljša življenjska doba orodij.**

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Nazivni Ø vpenjanja d | 15 mm |
| za glavo | 2 - 25 mm |
| Značilnost blagovnega imena | 2 # 25 mm |
| Standard | ISO 10897 |
| Tip | 462 E |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Zunanji Ø D | 35,05 mm |
| Celotna dolžina L | 52 mm |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |