

Garant**Reducirna tulka za MK-držalo s priteznim navojem, HSK-A 63, MK notranji: 1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	306750 1
GTIN	4045197505101
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Notranji in zunanji konus natančno brušena.**
- **Standardno z izvrtino Balluffchip.**
- **Držala prenapeta (miren krožni tek!).**
- **HSK-funkcijske površine obdelane.**

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Strategija odrezovanja: HSC

Previsna dolžina A: 100 mm

Zunanji Ø D: 25 mm

Tehnični opis

Previsna dolžina A	100 mm
Notranji morsekonus	1
Zunanji Ø D	25 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹

Natančnost krožnega teka	≤ 8 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Adapter z vpenjalom