

Garant
Reducirna tulka za MK-držalo z izbijalno peto, HSK-A 100, MK notranji: 4

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	306970 4
GTIN	4045197290588
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- **Notranji in zunanji konus natančno brušena.**
- **Standardno z izvrtino Balluffchip.**
- **Držala prenapeta (miren krožni tek!).**
- **HSK-funkcijske površine obdelane.**

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Strategija odrezovanja: HSC

Previsna dolžina A: 170 mm

Zunanji Ø D: 48 mm

Tehnični opis

Previsna dolžina A	170 mm
Notranji morsekonus	4
Zunanji Ø D	48 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Natančnost krožnega teka	≤ 8 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Adapter z vpenjalom