

**Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice, ER 25, Ø vpenjanja d: 9mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 309630 9      |
| GTIN                  | 7640128495253 |
| Razred artikla        | 39Z           |

**Opis****Primerno za:**

ER-vpenjalne matice art. 309615; 309621; 309652.

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice

**Napotek:**

- **Območje vpenjanja = nazivna mera -0,5 mm.**
- **Vpenjalni Ø s korakom 1 mm.**
- **Pri naročilu navedite želeni Ø vpenjanja!**
- **Primerno do 80 barov.**
- **Vgradna situacija: označevanje notranjosti vpenjalne matice.**

**Tehnični opis**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Ø vpenjanja d     | 9 mm    |
| za tip            | ER 25   |
| Vsebina garniture | 13      |
| Zunanji Ø D       | 21 mm   |
| Vrsta izdelka     | Tesnila |

