

**Garant****Surovec držala za notranje struženje, HSK-F 63, A-mera: 200 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	307022 200
GTIN	4045197587954
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Strmi konus in zveza sta kaljena in brušena.**
- **Držalo je mehko za dodatno obdelavo.**

**Uporaba:**

Za izdelavo posebnih orodij.

**Material:**

16MnCr5

**Dodatni pribor:**

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Oblika: F

Zunanji Ø D: 63 mm

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	200 mm
Zunanji Ø D	63 mm
Trn za rezkarje	HSK-F 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	F
Vrsta izdelka	Surovec držala za notranje struženje

---

## Pribor

HSK-cev za hladilno sredstvo za HSK 63

309880 63