

FAHRION®
FAHRENDEN WERKZEUGE**Garnitura OZ-vpenjalnih stročnic tip 462 E, 15-delna, za glavo 5–25 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309562
GTIN	2050001699404
Razred artikla	39Z

Opis**Izvedba:**

Vzmetno jeklo, v celoti kaljeno in brušeno. Skoznja izvrtina (daljše območje vpenjanja v primerjavi z vpenjalnimi stročnicami po DIN) poveča silo vpetja. Večje število zarez v primerjavi z vpenjalnimi stročnicami po DIN, zaradi tega je možno globlje vpetje v glavi za vpenjalne stročnice. Primerne za spiralne svedre, za vpetje vodilnih faznih ploskev. **Območje vpenjanja = nazivna mera do –0,5 mm.** Obojestransko 5 ali 6-krat zarezane.

Prednosti:

- **Boljši krožni tek = centriranje v konusu vzporedno z osjo; ni opletanja.**
- **Večja vpenjalna sila = zaradi večje nosilne površine.**
- **Večja sistemska togost = primerno za rezkanje z velikimi hitrostmi.**
- **Daljša življenjska doba orodij.**

Obseg dobave:

OZ-vpenjalne stročnice (art. 309550) Ø 5–16 mm (korak 1 mm) ter Ø 18, 20 in 25 mm, vklj. z leseno škatlo.

Tehnični opis

Standard	ISO 10897
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava

