

**ER-vpenjalna matica za tesnilne obročke, za ER: 32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309615 32
GTIN	7640128492191
Razred artikla	39Z

Opis**Izvedba:**

Navoj in konus sta brušena v istem vpetju za najvišjo točnost krožnega teka.

Matica prevlečena za manjše trenje in **večjo vpenjalno silo** ter večjo odpornost proti obrabi in koroziji. **Z utori.**

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice

Dodatni pribor:

Vpenjalni ključ ER art. 309680 – 309740.

Enostranski viličasti ključ (za vel. 16) art. 613300 vel. 25.

Tesnilni obročki art. 309625; 309630; 309635; 309645.

Napotek:

Glave in vpenjalne matice so posamezno centrirane!

Tehnični opis

maksimalni zatezni moment	180 Nm
za ER	32 mm
Celotna dolžina L	27,5 mm

Navoj	M40×1,5
Zunanji Ø D	50 mm
Standard	DIN 6499 D
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice