

Garant**ER-vpenjalna matica High Speed, za ER: 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309610 40
GTIN	4045197292100
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Navoj in konus sta brušena v istem vpetju za najvišjo točnost krožnega teka.

Matica prevlečena za manjše trenje in **večjo vpenjalno silo** ter večjo odpornost proti obrabi in koroziji. **Z utori.**

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice

Dodatni pribor:

Vpenjalni ključ ER art. 309680 – 309740.

Enostranski viličasti ključ (za vel. 16) art. 613300 vel. 25.

Napotek:

Glave in vpenjalne matice so posamezno centrirane!

Tehnični opis

za ER	40 mm
Navoj	M50×1,5
Celotna dolžina L	26 mm

maksimalni zatezni moment	240 Nm
Zunanji Ø D	63 mm
Standard	DIN 6499 D
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice

Pribor

ER-vpenjalni ključ 1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309700 40
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309680 40