

**Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice, ER 25, Ø vpenjanja d: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309630 16
GTIN	7640128495321
Razred artikla	39Z

Opis**Primerno za:**

ER-vpenjalne matice art. 309615; 309621; 309652.

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice

Napotek:

- **Območje vpenjanja = nazivna mera –0,5 mm.**
- **Vpenjalni Ø s korakom 1 mm.**
- **Pri naročilu navedite želeni Ø vpenjanja!**
- **Primerno do 80 barov.**
- **Vgradna situacija: označevanje notranjosti vpenjalne matice.**

Tehnični opis

Ø vpenjanja d	16 mm
za tip	ER 25
Vsebina garniture	13
Zunanji Ø D	21 mm
Vrsta izdelka	Tesnila

