

**Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice, ER 25, Ø vpenjanja d: 6mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 309630 6 |
| GTIN | 7640128495222 |
| Razred artikla | 39Z |

Opis**Primerno za:**

ER-vpenjalne matice art. 309615; 309621; 309652.

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice

Napotek:

- **Območje vpenjanja = nazivna mera -0,5 mm.**
- **Vpenjalni Ø s korakom 1 mm.**
- **Pri naročilu navedite želeni Ø vpenjanja!**
- **Primerno do 80 barov.**
- **Vgradna situacija: označevanje notranjosti vpenjalne matice.**

Tehnični opis

| | |
|-------------------|---------|
| Ø vpenjanja d | 6 mm |
| za tip | ER 25 |
| Vsebina garniture | 13 |
| Zunanji Ø D | 21 mm |
| Vrsta izdelka | Tesnila |

