

**Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice, ER 25, Ø vpenjanja d: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309630 8
GTIN	7640128495246
Razred artikla	39Z

**Opis****Primerno za:**

ER-vpenjalne matice art. 309615; 309621; 309652.

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice

**Napotek:**

- **Območje vpenjanja = nazivna mera -0,5 mm.**
- **Vpenjalni Ø s korakom 1 mm.**
- **Pri naročilu navedite želeni Ø vpenjanja!**
- **Primerno do 80 barov.**
- **Vgradna situacija: označevanje notranjosti vpenjalne matice.**

**Tehnični opis**

Ø vpenjanja d	8 mm
za tip	ER 25
Vsebina garniture	13
Zunanji Ø D	21 mm
Vrsta izdelka	Tesnila

