



Visokozmogljivo rezalna pasta, brez vsebnosti klora, Vsebina: 120g



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	084160 120
GTIN	2050000966033
Razred artikla	08J

Opis

Izvedba:

Rezne paste za namensko uporabo. Preprosta uporaba preko dozirnega ventila ali s čopičem (iz tube). Pasta se oprime rezila in šele pri uporabi postane tekoča, dobre mazalne lastnosti, za najvišje tlačne obremenitve.

Mehka rezalna pasta.

Prednosti:

Izboljša **življenjsko dobo orodij, rezalne sposobnosti in kakovost površine. Brez vsebnosti klora** – brez škodljivih par, **prijazno do okolja**.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za **vrezovanje navoja, strganje, rezkanje, posnemanje in žaganje**.

Nujno potrebna pri obdelavi materialov, **ki jih je težko obdelovati**, kot so npr. proti koroziji in visokim temperaturam odporna jekla, nikljeve legure, titan in podobno.

Tehnični opis

Vnetišče	250 °C
Barva	rjava

Temperatura samovžiga	320 °C
Izvedba	doza
Oblika	Pasta
Temperatura skladiščenja	5 - 40 °C
Vsebina	0,12 l
Vrsta izdelka	Rezalno olje / brusno olje