

**Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene, za tip glave: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	314000 160
GTIN	4019208034119
Razred artikla	33R

Opis**Uporaba:**

Za vpetje kaljenih obrnljivih čeljusti ali mehkih nastavnih čeljusti.

Primerno za:

Tričeljustne stružne glave art. 310505; 310655; 310705.

Napotek:

- Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
- Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

Tehnični opis

Dolžina L	65 mm
za tip glave	160 mm
Širina utora D +0,01	12,68 mm
Širina prečke B ₁ -0,05	7,94 mm
Navoj	M8
ustreza barvni kodi	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhmi

Vrsta izdelka

Čeljusti za stružno glave
s spiralnim navojem