



Garnitura čeljustnih nastavkov, 4-delna, mehki, za tip glave: 100 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	314500 100
GTIN	4019208034591
Razred artikla	36R

Opis

Izvedba:

Fino rezkana naležna površina, **nebruniran**.

Uporaba:

Za privijačenje na kaljene osnovne čeljusti.

Material:

16 MnCr5

Primerno za :

Štiričeljustne stružne glave art. 312000; 312500; 312700.

Napotek:

- **Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.**
- **Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.**

Čeljustni nastavki iz aluminija **po ponudbi**.

ustreza barvni kodi: Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhmi

Dolžina L: 53 mm

Višina H: 30 mm

Širina utora D: 7,96 mm

Razdalja med izvrtinami b: 24 mm

Dolžina prečke A: 9,49 mm

Tehnični opis

Širina utora D	7,96 mm
Razdalja med izvrtinami b	24 mm

Višina H	30 mm
za tip glave	100 mm
Dolžina prečke A	9,49 mm
Dolžina L	53 mm
ustreza barvni kodi	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhms
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem