


**Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene, za tip glave: 315mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	314000 315
GTIN	4019208034140
Razred artikla	33R

**Opis****Uporaba:**

Za vpetje kaljenih obrnljivih čeljusti ali mehkih nastavnih čeljusti.

**Primerno za:**

**Tričeljustne stružne glave art. 310505; 310655; 310705.**

**Napotek:**

- Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
- Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

**Tehnični opis**

Dolžina L	108 mm
za tip glave	315 mm
Širina utora D +0,01	19,03 mm
Širina prečke B <sub>1</sub> -0,05	12,7 mm
Navoj	M12
ustreza barvni kodi	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhmi

Vrsta izdelka

---

Čeljusti za stružno glave  
s spiralnim navojem