



## Garnitura čeljustnih nastavkov, 4-delna, mehki, za tip glave: 200 mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	314500 200
GTIN	4019208035512
Razred artikla	36R

### Opis

#### Izvedba:

**Fino rezkana** naležna površina, **nebruniran**.

#### Uporaba:

Za privijačenje na kaljene osnovne čeljusti.

#### Material:

16 MnCr5

#### Primerno za :

**Štiričeljustne stružne glave art. 312000; 312500; 312700.**

#### Napotek:

- **Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.**
- **Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.**

Čeljustni nastavki iz aluminija **po ponudbi**.

ustreza barvni kodi: Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhmi

Dolžina L: 87 mm

Višina H: 43 mm

Širina utora D: 7,96 mm

Razdalja med izvrtinami b: 44,45 mm

Dolžina prečke A: 12,67 mm

### Tehnični opis

Razdalja med izvrtinami b	44,45 mm
Širina utora D	7,96 mm

Dolžina prečke A	12,67 mm
Dolžina L	87 mm
za tip glave	200 mm
Višina H	43 mm
ustreza barvni kodi	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhmi
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem