



## Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki, za tip glave: 315mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	314400 315
GTIN	4019208034560
Razred artikla	33R

### Opis

**Izvedba:**

**Fino rezkana** naležna površina, **nebruniran**.

**Uporaba:**

Za privijačenje na kaljene osnovne čeljusti.

**Material:**

16 MnCr5

**Primerno za:**

**Tričeljustne stružne glave art. 310505; 310655; 310705.**

**Napotek:**

- Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
- Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

### Tehnični opis

za tip glave	315 mm
Razdalja med izvrtinami b	63,5 mm
Dolžina prečke A	19,02 mm
Dolžina L	120 mm
Širina utora D	12,72 mm
Višina H	58 mm

ustreza barvni kodi

Planospiralne stružne  
glave in čeljusti Röhmi

Vrsta izdelka

Čeljusti za stružno glave  
s spiralnim navojem