




## Garnitura osnovnih čeljusti, 4-delna, kaljene, za tip glave: 200mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	314100 200
GTIN	4019208034256
Razred artikla	33R

### Opis

#### Uporaba:

Za vpetje kaljenih obrnljivih čeljusti ali mehkih čeljustnih nastavkov.

#### Primerno za:

Štiričeljustne stružne glave art. 312505; 312705.

#### Napotek:

- Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
- Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

### Tehnični opis

Dolžina L	78 mm
za tip glave	200 mm
Širina utora D +0,01	12,68 mm
Širina prečke B <sub>1</sub> -0,05	7,94 mm
Navoj	M8
ustreza barvni kodi	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhmm
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem

