


**Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke, za tip glave: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	314600 100
GTIN	4019208034362
Razred artikla	33R

**Opis****Material:**

16 MnCr5

**Primerno za:****Tričeljustne stružne glave art. 310505; 310655; 310705.****Napotek:**

- Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
- Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

**Tehnični opis**

Širina B	14 mm
za tip glave	100 mm
Dolžina L	48 mm
Višina H	33,5 mm
ustreza barvni kodi	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhmm
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem

