



Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, težka, HSK-A 63 A = 80, Vpenjalni Ø D1: 20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	307505 20
GTIN	2050001653260
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Standardno z izvrtino Balluffchip.

Uporaba:

- Velika zmogljivost odrezovanja (vendar ne za ekstremno grobo odrezovanje).
- Za vrtnje, povrtavanje in rezkanje.

Dodatni pribor:

Vmesne puše art. 302135–302180, cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, cilindrični čistilnik art. 343720.

WTE-omejevalni vijaki za neposredno vpenjanje oz. pri uporabi reducirnih puš po ponudbi.

Napotek:

Mera A = 200 mm po ponudbi!

Ø D₂: 33 mm

Zunanji Ø D: 51,5 mm

Dolžina nastavljanja V: 10 mm

primerna reducirna puša: 302155; 302160; 302165

Tehnični opis

Previsna dolžina A	80 mm
primerna reducirna puša	302155; 302160; 302165; 302150

Vpenjalni $\varnothing D_1$	20 mm
$\varnothing D_2$	33 mm
Zunanji $\varnothing D$	51,5 mm
Dolžina nastavljanja V	10 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 A = 80
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-7
Oblika	A
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μ m
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Prerezan reducirni nastavek zatesnjen Vpenjalni $\varnothing D1$ 8 mm	302160 8
Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem Vpenjalni $\varnothing D1$ 4 mm	302155 4
Prerezan reducirni nastavek zatesnjen Vpenjalni $\varnothing D1$ 12 mm	302160 12
Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem Vpenjalni $\varnothing D1$ 5 mm	302155 5
Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem Vpenjalni $\varnothing D1$ 3 mm	302155 3
Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem Vpenjalni $\varnothing D1$ 12 mm	302155 12
	302160 6

Prerezan reducirni nastavek zatesnjen Vpenjalni Ø D1 6 mm	
Prerezan reducirni nastavek zatesnjen Vpenjalni Ø D1 3 mm	302160 3
Prerezan reducirni nastavek zatesnjen Vpenjalni Ø D1 5 mm	302160 5
Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem Vpenjalni Ø D1 6 mm	302155 6
Prerezan reducirni nastavek zatesnjen Vpenjalni Ø D1 4 mm	302160 4
Prerezan reducirni nastavek zatesnjen Vpenjalni Ø D1 14 mm	302160 14
Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem Vpenjalni Ø D1 8 mm	302155 8
Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem Vpenjalni Ø D1 16 mm	302155 16
Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem Vpenjalni Ø D1 14 mm	302155 14
Prerezan reducirni nastavek zatesnjen Vpenjalni Ø D1 16 mm	302160 16
Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem Vpenjalni Ø D1 10 mm	302155 10
Prerezan reducirni nastavek zatesnjen Vpenjalni Ø D1 10 mm	302160 10
Cilindrični čistilnik Umetna masa Ø čepa 20 mm	343720 20