

**ER-vpenjalna matica CENTRO P za tesnilne obročke HP, Tip CP za ER: 16DI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309665 16DI
GTIN	2050001704917
Razred artikla	34F

Opis**Izvedba:**

Mini = vse velikosti z **M**, ekstremno vitka izvedba.

MiniVitka = velikost **MS**, ekstremna super vitka izvedba.

Stožčasta = vse velikosti s **C**.

standardna = vse druge velikosti.

ER-vpenjalna matica CP, **primerna za tesnilne obročke HP.**

Primerno za:

Vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION CENTRO P in vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION HDC.

Napotek:

ER-vpenjalne matice tipa CP in tesnilni obročki tipa HP za **sistem FAHRION niso primerni za druge sisteme!**

ER-vpenjalna matica FAHRION CENTRO P HDC ni primerna za standardne vpenjalne trne za ER-stročnice
CENTRO P.

Možno je le vpenjanje nazivne mere (brez premostitve!).

Vpenjalna širina: 1 - 10 mm

Celotna dolžina L: 26,4 mm

Zunanji Ø D: 30 mm

maksimalni zatezni moment: 55 Nm

Navoj: Tr22×1,5

Tehnični opis

Vpenjalna širina	1 - 10 mm
Celotna dolžina L	26,4 mm
maksimalni zatezni moment	55 Nm
Zunanji Ø D	30 mm
Serijska	Centro P
Navoj	Tr22×1,5
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice

Pribor

Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø vpenjanja (korak 1 mm) 1 mm	309666 1
Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø vpenjanja (korak 1 mm) 10 mm	309666 10
CP-ključ s polžem Tip 16	309754 16
Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø vpenjanja (korak 1 mm) 6 mm	309666 6
Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø vpenjanja (korak 1 mm) 4 mm	309666 4
CP-ključ s polžem za momentni ključ Tip 16	309756 16
Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø vpenjanja (korak 1 mm) 9 mm	309666 9
Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø vpenjanja (korak 1 mm) 8 mm	309666 8
Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø vpenjanja (korak 1 mm) 5 mm	309666 5
Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø vpenjanja (korak 1 mm) 3 mm	309666 3
	309666 2

Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø
vpenjanja (korak 1 mm) 2 mm

Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø
vpenjanja (korak 1 mm) 7 mm

309666 7